



Ściągacz trójramienny, typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	880130 1
GTIN	4021176013393
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Z odwracalnymi ramionami (**do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego**). Ramiona do ściągania przesuwane na poprzeczce do różnych \varnothing ściąganego przedmiotu. Poprzeczka i ramiona ze stali narzędziowej wysokiej jakości; mocne wrzeciono z dwustronnym wierzchołkiem wrzeciona (końcówka kulista i ostra).

Zastosowanie:

Uniwersalne, do ściągania łożysk, tarcz, kół zębatych itp. Przy ściągaczu 88 0100 o wielk. 5 ramiona można przedłużyć poprzez ich wysunięcie z 400 (stan normalny) do 700 mm.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 90 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 70 - 140 mm

głębokość mocowania do: 100 mm

Opis techniczny

rozstaw ściągacza wewnętrznego	70 - 140 mm
głębokość mocowania do	100 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	90 mm

Aksesoria

Ramiona zamiennie do ściągaczy (3 sztuki) typ 1/100 mm	880220 1/100
Ramiona zamiennie do ściągaczy, para typ 1/100 mm	880200 1/100
Śruba zamienna do ściągaczy typ 1	880150 1
Ramię zamiennie do ściągaczy, przedłużone (3 sztuki) typ 1/200 mm	880320 1/200