

**Zestaw rękawic jednorazowych, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094792 10
GTIN	4045197974914
Klasa artykułu	02H

Opis**Wykonanie:**

Jednorazowe rękawice nitylowe ze strukturyzowaną powierzchnią na wewnętrznej stronie dłoni. Bezpydrowe. AQL 1,5 (EN 374-2). Pudełko dystrybucyjne na 50 sztuk.
Zestaw rękawic jednorazowych **w dozowniku**. Kategoria III.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
Rodzaj rękawic	Rękawice jednorazowe
Kategoria ochrony	Kategoria III
Właściwości rękawic	bez lateksu
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
EN 374.	JKL
Odporność na działanie środków chemicznych	JKLNPST
materiał	nityl

klasa ochrony	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
materiał podłoża	Nitril
wariant powłoki	Bez powłoki
Grubość	0,26 mm
długość	300 mm
zawartość	50
kolor	niebieskie
zakres zastosowania	precyzja
AQL	1,5
zastosowanie	jednorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice jednorazowe