



## Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z systemem FlexiClick, typ: GSR1860FC



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	070107 GSR1860FC
GTIN	3165140906067
Klasa artykułu	03B

### Opis

#### Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki

- **Kompaktowe, wydajne akumulatorowe wiertarko-wkrętarki, obroty prawe/lewe.**
- **Z elektronicznym zabezpieczeniem silnika (EMP) oraz elektronicznym zabezpieczeniem ogniów (ECP).**
- **Oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów.**
- **Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania.**
- **Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania.**
- **Miękki uchwyt.**

Możliwe doposażenie o moduł **Connectivity**. Maksymalna uniwersalność i precyzyjna praca również w trudno dostępnych miejscach dzięki wymiennej **nasadce oscylacyjnej albo kątovej**. Wiercenie udarowe w betonie z energią udaru 1 J dzięki **nasadce udarowej SDS-Plus**. **Długość główki wraz z uchwytem bitów 147 mm.**

#### w dostawie::

W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe 5,0 Ah, ładowarka, walizka transportowa i dodatkowy uchwyt. Razem z wieloma regulowanymi nasadkami w systemie FlexiClick: uchwyt wiertarski, nasadka kątovej, nasadka mimośrodowa, nasadka udarowa SDS-Plus.

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr 073851 i od nr 073866.

Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

oznaczenie producenta: GSR 18V-60FC, zestaw

konstrukcja silnika: silnik bezszczotkowy

pojemność akumulatora: 5 A·h

Napięcie akumulatorów: 18 V

maks. moment obrotowy w materiałach miękkich: 31 N·m

maks. moment obrotowy w materiałach twardych: 60 N·m

## Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 - 600 min <sup>-1</sup>
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
konstrukcja silnika	silnik bezszczotkowy
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	38 mm
Opakowanie	Kufer systemowy (L-Boxx)
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	31 N·m
masa	1,7 kg
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	60 N·m
oznaczenie producenta	GSR 18V-60FC, zestaw
pojemność akumulatora	5 A·h
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
typowe zastosowanie	Strong

## Akcesoria

Ładowarki akumulatorów typ 1880CV	073866 1880CV
Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073854 B18
Starter-Set Wireless Charging typ GAL1830W	073862 GAL1830W