

**Garant****Pilniki obrotowe drobne Uzębienie P – tworzywo sztuczne, HM, Typ: AS0828****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547330 AS0828
GTIN	4045197973184
Klasa artykułu	51D

**Opis****Wykonanie:**

geometria ostrzy nadaje się zwłaszcza do twardych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym (CFK/GFK), z zawartością włókna > 40%.

Specjalna geometria uzębienia umożliwia **mniejsze siły cięcia i pozwala uniknąć strzępienia frezu**. Kształt walcowy (ZYA).

**Zastosowanie:**

Obcinanie, frezowanie obwodowe i usuwanie zadziorów tworzyw sztucznych (zwłaszcza wzmocnionych włóknami).

**Opis techniczny**

wykonanie ostrzy czołowych	uzęb. czołowe, 2-ostrzowe (S)
Ø główki	8 mm
Ø chwytu	8 mm
oznaczenie uzębienia	P
długość całkowita	73 mm

rodzaj uzębienia	Tworzywo sztuczne
Stopień wielkości uzębienia	drobny
długość główki	28 mm
Seria	Uzębienie P
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadają się		