



## Ściągacz trójramienny, typ: 10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	880130 10
GTIN	4021176013621
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Z odwracalnymi ramionami (**do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego**). Ramiona do ściągania przesuwane na poprzeczce do różnych  $\varnothing$  ściąganego przedmiotu. Poprzeczka i ramiona ze stali narzędziowej wysokiej jakości; mocne wrzeciono z dwustronnym wierzchołkiem wrzeciona (końcówka kulista i ostra).

#### Zastosowanie:

Uniwersalne, do ściągania łożysk, tarcz, kół zębatych itp. Przy ściągaczu 88 0100 o wielk. 5 ramiona można przedłużyć poprzez ich wysunięcie z 400 (stan normalny) do 700 mm.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 130 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 70 - 180 mm

głębokość mocowania do: 100 mm

### Opis techniczny

rozstaw ściągacza wewnętrznego	70 - 180 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	130 mm
głębokość mocowania do	100 mm

---

**Akcesoria**

Ramiona zamienne do ściągaczy (3 sztuki) typ 1/100 mm	880220 1/100
Ramię zamienne do ściągaczy, przedłużone (3 sztuki) typ 1/200 mm	880320 1/200
Śruba zamienna do ściągaczy typ 1	880150 1
Ramiona zamienne do ściągaczy, para typ 1/100 mm	880200 1/100