


3M**Taśma klejąca VHB™ Power, Oznaczenie producenta: GPH****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083784 GPH
GTIN	4054596233782
Klasa artykułu	08M

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna, mocna **taśma klejąca** z czystym klejem akrylanowym (VHB), do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność, wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania.

GPH#110GF do metali, wysokich temperatur i przed malowaniem proszkowym. **19 mm x 3 m.**

Zastosowanie:

Odpowiednia do metali, powierzchni lakierowanych, lakierowanego drewna, szkła, ceramiki i wielu tworzyw sztucznych. Do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz.

długość: 3 m

szerokość: 19 mm

kolor: szare

krótkotrwała odporność na temperaturę do: 230 °C

długotrwała odporność na temperaturę do: 150 °C

Opis techniczny

oznaczenie producenta	GPH-110GF
-----------------------	-----------

Grubość	1,1 mm
szerokość	19 mm
kolor	szare
długość	3 m
materiał osłony	Folia PE, silikonowana
Liczba taśm samoprzylepnych	1
Magazyn – wilgotność powietrza	40 - 65 %
temperatura przechowywania	16 - 25 °C
Siła klejenia na stali	3,7 N/mm
Rozciągliwość	300 %
odporne na temperaturę do	150 °C
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	dwustronne
zastosowanie	Uszczelnianie
zastosowanie	Mocowanie
zastosowanie	Montowanie
materiał podłoża	PE
Środek klejący	akrylan
cechy szczególne	odporny na wilgoć
cechy szczególne	przylegająca
cechy szczególne	tłumiące
cechy szczególne	wytrzymały na ścieranie
cechy szczególne	odporność na wysokie temperatury
Minimalna trwałość	24 miesiąc