



Ściągacz trójramienny, typ: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	880130 5
GTIN	4021176075421
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Z odwracalnymi ramionami (**do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego**). Ramiona do ściągania przesuwane na poprzeczce do różnych \varnothing ściąganego przedmiotu. Poprzeczka i ramiona ze stali narzędziowej wysokiej jakości; mocne wrzeciono z dwustronnym wierzchołkiem wrzeciona (końcówka kulista i ostra).

Zastosowanie:

Uniwersalne, do ściągania łożysk, tarcz, kół zębatych itp. Przy ściągaczu 88 0100 o wielk. 5 ramiona można przedłużyć poprzez ich wysunięcie z 400 (stan normalny) do 700 mm.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 520 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 280 - 600 mm

głębokość mocowania do: 200 mm

Opis techniczny

głębokość mocowania do	200 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	520 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego	280 - 600 mm

Akcesoria

Ramiona zamienne do ściągarzy, para typ 3/200 mm	880200 3/200
Śruby hydrauliczne typ 2	880170 2
Ramię zamienne do ściągarzy, przedłużone (3 sztuki) typ 4/500 mm	880320 4/500
Ramiona zamienne do ściągarzy (3 sztuki) typ 3/200 mm	880220 3/200