

Garant**Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1” 1,5×D, lewe, Ø DC: 11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268464 11
GTIN	4045197975218
Klasa artykułu	21X

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
chwyt walcowy.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne,
pogłębianie.

wskazówka:

- **wybierać możliwie jak największe promienie naroży**
- **wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).**

Opis techniczny

Ø nomin. D	11 mm
śruby mocujące	269028 32
Długość użyteczna L ₁	16,5 mm
tolerancja Ø otworu D	0/+0,27 mm
plytka skrawająca nr 268472 – 268496	WCHX 0602..
Ø chwytu D _s	16 mm
długość całkowita L	100 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500
