

Garant**Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1” 1,5×D, lewe, Ø DC: 18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268464 18
GTIN	4045197975225
Klasa artykułu	21X

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
chwyt walcowy.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne,
pogłębianie.

wskazówka:

- **wybierać możliwie jak największe promienie naroży**
- **wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).**

Opis techniczny

Ø nomin. D	18 mm
tolerancja Ø otworu D	0/+0,33 mm
płytki skrawająca nr 268472 – 268496	WCHX 0903..
śruby mocujące	269028 34
Długość użyteczna L ₁	27 mm
Ø chwytu D _s	25 mm
długość całkowita L	135 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500