



## Ściągacz dwuramienny, typ: 20



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	880100 20
GTIN	4021176010088
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Z odwracalnymi ramionami (**do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego**). Ramiona do ściągania przesuwane na poprzeczce do różnych  $\varnothing$  ściąganego przedmiotu. Poprzeczka i ramiona ze stali narzędziowej wysokiej jakości; mocne wrzeciono z dwustronnym wierzchołkiem wrzeciona (końcówka kulista i ostra).

#### Zastosowanie:

Uniwersalne, do ściągania łożysk, tarcz, kół zębatych itp. Przy ściągaczu 88 0100 o wielk. 5 ramiona można przedłużyć poprzez ich wysunięcie z 400 (stan normalny) do 700 mm.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 200 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 100 - 260 mm

głębokość mocowania do: 150 mm

### Opis techniczny

głębokość mocowania do	150 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego	100 - 260 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	200 mm

---

**Akcesoria**

Ramiona zamienne do ściągaczy, para typ 2/150 mm	880200 2/150
Śruba zamienna do ściągaczy typ 2	880150 2
Ramię zamienne do ściągaczy, przedłużone, para typ 2/300 mm	880300 2/300
Ramiona zamienne do ściągaczy (3 sztuki) typ 2/150 mm	880220 2/150