

TURNUS**Imadła ręczne do maszyn, długość całkowita: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	863600 200
GTIN	4027474528942
Klasa artykułu	86F

Opis**Wykonanie:**

Bardzo stabilne imadło, odkuwane ze stali. Szerokie szczęki pryzmowe; grube ramiona połączone przegubowo, bez luzów; zabudowana sprężyna rozwierająca. Wrzeciono z gwintem trapezowym, nakrętką 6-kątną i korbką. Płaskie szczęki (bez pryzmy) szczególnie do gięcia rur.

Część zamienna:

Zapasowe wrzeciono nr 863700. Przy zamawianiu części zamiennych podawać wielkość imadła ręcznego maszyny.

szerokość szczęk: 80 mm

Rozstaw: 50 mm

Opis techniczny

Rozstaw	50 mm
długość całkowita	200 mm
szerokość szczęk	80 mm

Akcesoria

Wrzeciono typ 160+200

863700 160+200