



## Ściągacz trójramienny, typ: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	880130 3
GTIN	4021176013546
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Z odwracalnymi ramionami (**do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego**). Ramiona do ściągania przesuwane na poprzeczce do różnych  $\varnothing$  ściąganego przedmiotu. Poprzeczka i ramiona ze stali narzędziowej wysokiej jakości; mocne wrzeciono z dwustronnym wierzchołkiem wrzeciona (końcówka kulista i ostra).

#### Zastosowanie:

Uniwersalne, do ściągania łożysk, tarcz, kół zębatych itp. Przy ściągaczu 88 0100 o wielk. 5 ramiona można przedłużyć poprzez ich wysunięcie z 400 (stan normalny) do 700 mm.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 250 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 180 - 340 mm

głębokość mocowania do: 200 mm

### Opis techniczny

głębokość mocowania do	200 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego	180 - 340 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	250 mm

## Aksesoria

Ramiona zamienne do ściągaczy (3 sztuki) typ 3/200 mm	880220 3/200
Ramiona zamienne do ściągaczy, para typ 3/200 mm	880200 3/200
Śruba zamienna do ściągaczy typ 3	880150 3
Ramię zamienne do ściągaczy, przedłużone (3 sztuki) typ 4/500 mm	880320 4/500