



Wiertarka udarowa, Typ: GSB242



Dane zamówienia

Numer katalogowy	075720 GSB242
GTIN	3165140944519
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Wiertarka udarowa z silnikiem o dużej mocy i wysokim momencie obrotowym do najcięższych prac (wiercenia, wiercenia za pomocą koronek oraz otwornic) a także wkręcania/wykręcania wkrętów oraz mieszania.

- **Nowy, bezpieczny uchwyt z innowacyjnym zamocowaniem oraz miękką nakładką zapewnia bezpieczne trzymanie wiertarki.**
- **Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.**
- **Mechaniczne sprzęgło przeciwprzeciążeniowe zapobiegająca obracaniu się zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa pracy również w najcięższych warunkach.**
- **Jednotulejowy szybkoocucujący uchwyt wiertarski z funkcją Auto-Lock zapewnia szybką wymianę narzędzi przy użyciu tylko jednej ręki.**
- **Obrotowa płyta szczotkowa zapewnia jednakową siłę zarówno obrotów w lewo, jak i w prawo.**
- **Ø chwytu 43 mm (Europejska Norma) – możliwość stosowania w stojaku wiertarskim.**
- **2-biegowa przekładnia.**
- **Zwiększona ochrona użytkownika dzięki KickBack Control.**

w dostawie::

W komplecie szybkoocucujący uchwyt wiertarski 13 mm, ręczny uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości 210 mm, walizka transportowa.

Opis techniczny

pobór mocy	1100 W
oznaczenie producenta	GSB 24-2
gniazdo uchwyty wiertarskiego	1/2 cala – 20 UNF
maks. wibracje wg EN	14,6 m/s ²
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	22 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	16 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	3000 min ⁻¹
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	900 min ⁻¹
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
maksymalny moment obrotowy	40 Nm
liczba uderzeń	15300 min ⁻¹
masa	2,9 kg
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	40 mm
Opakowanie	Walizka transportowa
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Wiertarka udarowa