


TURNUS**Imadła ręczne do maszyn, długość całkowita: 250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	863600 250
GTIN	4027474529369
Klasa artykułu	86F

Opis**Wykonanie:**

Bardzo stabilne imadło, odkuwane ze stali. Szerokie szczęki pryzmowe; grube ramiona połączone przegubowo, bez luzów; zabudowana sprężyna rozwierająca. Wrzeciono z gwintem trapezowym, nakrętką 6-kątną i korbką.

Część zamienna:

Zapasowe wrzeciono nr 863700. Przy zamawianiu części zamiennych podawać wielkość imadła ręcznego maszyny.

szerokość szczęk: 90 mm

Rozstaw: 60 mm

Opis techniczny

Rozstaw	60 mm
długość całkowita	250 mm
szerokość szczęk	90 mm

Akcesoria

Wrzeciono typ 250

863700 250