



Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: 71132364



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070100 71132364
GTIN	4014586887265
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa z silnikiem bezszczotkowym.

- Elektroniczne ustawienie liczby obrotów zapewnia miękkie i pewne nawiercanie i śrubowanie na obrotach lewych i prawych.
- 2-biegowa przekładnia w całości z metalu, z dołączanym mechanizmem udarowym do wiercenia w metalu, kamieniu i murze.
- Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego i zdejmowany uchwyt wiertarski.
- Uchwyt wiertarski QuickIn z pełnego metalu (120 Nm) ze szczękami mocującymi powlekanymi węglikiem spiekany, charakteryzujący się dużymi siłami mocowania.
- FEIN SafetyCell Technology. Zabezpiecza akumulator i maszynę przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.

Zaleta:

FEIN SafetyCell Technology.

w dostawie::

W zestawie 1× uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm), 1× klips na pasek, 1× magazynek bitów oraz walizka transportowa.

Bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073851 – 073866.

Opis techniczny

typowe zastosowanie	Heavy Duty
masa	1,3 kg
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	2000 min ⁻¹
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
oznaczenie producenta	ASB 18 Q Select
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN	13 m/s ²
Napięcie akumulatorów	18 V
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	60 Nm
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	< 2,5 m/s ²
konstrukcja silnika	bezsztotkowy
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 450 min ⁻¹
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	13 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Drobny typ E 18 V
Opakowanie	Walizka transportowa
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	50 mm
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	32 Nm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
nadaje się do materiału	stal
nadaje się do materiału	drewno
nadaje się do materiału	Beton
nadaje się do materiału	Mur
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka udarowa

Akcesoria

Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ ANGLE	070208 ANGLE
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ INCH14	070208 INCH14
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE18 V	073837 FE18
Przystawki kątowe do wierceń Typ OSD2	073920 OSD2
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ 711301	070208 711301
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE18 V	073835 FE18
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ HOLESAW	070208 HOLESAW
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ INCH12	070208 INCH12
Akumulatory lit.-jon. HighPower typ akumulatora, napięcie FE18 V	073834 FE18
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ CHUCK120	070208 CHUCK120
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ CHUCK60	070208 CHUCK60
Przystawki kątowe do wierceń Typ WB1	073920 WB1