



Ściągacz dwuramienny, Typ: 3



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 880100 3 |
| GTIN | 4021176009686 |
| Klasa artykułu | 83U |

Opis

Wykonanie:

Z odwracalnymi ramionami (**do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego**). Ramiona do ściągania przesuwane na poprzeczce do różnych \varnothing ściąganego przedmiotu. Poprzeczka i ramiona ze stali narzędziowej wysokiej jakości; mocne wrzeciono z dwustronnym wierzchołkiem wrzeciona (końcówka kulista i ostra).

Zastosowanie:

Uniwersalne, do ściągania łożysk, tarcz, kół zębatych itp. Przy ściągaczu 88 0100 o wielk. 5 ramiona można przedłużyć poprzez ich wysunięcie z 400 (stan normalny) do 700 mm.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 65 - 250 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 180 - 340 mm

głębokość mocowania do: 200 mm

moc: 8,5 t

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|--------------|
| moc | 8,5 t |
| rozstaw ściągacza wewnętrznego | 180 - 340 mm |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| głębokość mocowania do | 200 mm |
| rozstaw ściąacza zewnętrznego | 65 - 250 mm |
| maksymalny moment obrotowy | 300 Nm |
| liczba haków | 2 |
| Zewnętrzny sześciokąt | 27 mm |
| masa | 7,12 kg |
| Rodzaj produktu | Ściągacz dwuramienny |

Akcesoria

| | |
|--|--------------|
| Ramię zamienne do ściąaczy, przedłużone, para typ 3/300 mm | 880300 3/300 |
| Ramiona zamienne do ściąaczy, para typ 3/200 mm | 880200 3/200 |
| Śruba zamienna do ściąaczy Typ 3 | 880150 3 |
| Ramiona zamienne do ściąaczy (3 sztuki) typ 3/200 mm | 880220 3/200 |
| Ramię zamienne do ściąaczy, przedłużone, para typ 4/500 mm | 880300 4/500 |