



## Ściągacz trójramienny, typ: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	880130 6
GTIN	4021176006203
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Z odwracalnymi ramionami (**do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego**). Ramiona do ściągania przesuwane na poprzeczce do różnych  $\varnothing$  ściąganego przedmiotu. Poprzeczka i ramiona ze stali narzędziowej wysokiej jakości; mocne wrzeciono z dwustronnym wierzchołkiem wrzeciona (końcówka kulista i ostra).

#### Zastosowanie:

Uniwersalne, do ściągania łożysk, tarcz, kół zębatych itp. Przy ściągaczu 88 0100 o wielk. 5 ramiona można przedłużyć poprzez ich wysunięcie z 400 (stan normalny) do 700 mm.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 650 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 290 - 740 mm

głębokość mocowania do: 200 mm

### Opis techniczny

rozstaw ściągacza zewnętrznego	650 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego	290 - 740 mm
głębokość mocowania do	200 mm

---

**Akcesoria**

Ramiona zamienne do ściągaczy (3 sztuki) typ 3/200 mm	880220 3/200
Śruby hydrauliczne typ 2	880170 2
Ramiona zamienne do ściągaczy, para typ 3/200 mm	880200 3/200
Ramię zamienne do ściągaczy, przedłużone (3 sztuki) typ 4/500 mm	880320 4/500