

**Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: M12FPD2XK****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070110 M12FPD2XK
GTIN	4058546220839
Klasa artykułu	03L

Opis**Wykonanie:**

- **Wydajna akumulatorowa, udarowa wiertarko-wkrętarka, 2-biegowa z wielostopniowym ustawieniem momentu obrotowego.**
- **Akumulatory litowo-jonowe Red REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogniw i wskazaniem stanu naładowania.**
- **Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.**
- **Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona.**
- **Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.**
- **Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy.**
- **Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ (nie dotyczy rozm. M18BPD4) zapewniający najwyższy współczynnik sprawności. Najniższe zużycie i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC.**
- **Układ elektroniczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i sterowaniem mocą REDLINK PLUS™.**

Akumulatorowa, kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa FUEL™ z **rozwiązaniem śrubującym 6-w-1. Zdejmowany system stopni wiercenia z 3 zestawami zapewniającymi najwyższy stopień elastyczności.**

w dostawie::

W zestawie ładowarka, uchwyt wiertarski szybkomocujący do szybkiej wymiany 13 mm, nasadka mimośrodowa, przystawka kątowa do wierceń, klips na pasek i HD-Box.

wskazówka:

Pasujący moduł śledzący Bluetooth można znaleźć w sklepie internetowym pod nr 070103 TICK.
Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr. 073814 i 073840, a odpowiedni zestaw startowy akumulatora zob. nr 073839.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

oznaczenie producenta: M12 FPDx KIT

Liczba dołączonych akumulatorów: 2

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 2 Ah

Napięcie akumulatorów: 12 V

konstrukcja silnika: FUEL™

Opis techniczny

masa	1,2 kg
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1700 min ⁻¹
konstrukcja silnika	FUEL™
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 450 min ⁻¹
typowe zastosowanie	Strong
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	35 mm
Napięcie akumulatorów	12 V
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	13 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maksymalny moment obrotowy	37 Nm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
pojemność akumulatora	2 Ah
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN	30,8 m/s ²
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
oznaczenie producenta	M12 FPDx KIT

zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	< 2,5 m/s ²
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Wkrętarka

Akcesoria

System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB12 V	073814 MB12
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC