



Zestaw kluczy nasadowych 3/8 cala, czworokąt z izolacją VDE 17 szt., Typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	633995 6
GTIN	4013288190970
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Zestaw kluczy nasadowych **całkowicie izolowanych do 1000 V** wg **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 5-kątnym z gwintem M3,6 – M12.

Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.

w dostawie::

Komplet nasadek 6-kątnych izolowanych wg VDE: 14 szt. wielk. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Przedłużki izolowane wg VDE: 91 mm i 166 mm

Grzechotka izolowana wg VDE: 1 sztuka

Przechowywane w: Pokrowiec tekstylny zamykanym na rzepy
materiał: Stal chromowo-molibdenowa.

wysokość: 60 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 6-19 mm

Opis techniczny

liczba części	17
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	6-19 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
oznaczenie producenta	8100 SB VDE 1
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
materiał	Stal chromowo-molibdenowa.
Opakowanie	Torba tekstylna, zapinana na rzep
długość	300 mm
szerokość	180 mm
wysokość	60 mm
powierzchnia	chromowane na mat
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe