



Ściągacz dwuramienny, typ: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	880100 4
GTIN	4021176009761
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Z odwracalnymi ramionami (**do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego**). Ramiona do ściągania przesuwane na poprzeczce do różnych \varnothing ściąganego przedmiotu. Poprzeczka i ramiona ze stali narzędziowej wysokiej jakości; mocne wrzeciono z dwustronnym wierzchołkiem wrzeciona (końcówka kulista i ostra).

Zastosowanie:

Uniwersalne, do ściągania łożysk, tarcz, kół zębatych itp. Przy ściągaczu 88 0100 o wielk. 5 ramiona można przedłużyć poprzez ich wysunięcie z 400 (stan normalny) do 700 mm.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 520 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 200 - 590 mm

głębokość mocowania do: 200 mm

Opis techniczny

rozstaw ściągacza wewnętrznego	200 - 590 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	520 mm
głębokość mocowania do	200 mm

Akcesoria

Ramię zamienne do ściągaczy, przedłużone, para typ 4/500 mm	880300 4/500
Ramiona zamienne do ściągaczy (3 sztuki) typ 3/200 mm	880220 3/200
Ramiona zamienne do ściągaczy, para typ 3/200 mm	880200 3/200
Śruba zamienna do ściągaczy typ 4	880150 4
Ramię zamienne do ściągaczy, przedłużone, para typ 3/300 mm	880300 3/300
Śruby hydrauliczne typ 1	880170 1