



Ogrodniczki Augsburg, bławatkowy / granat, Rozmiar odzieżowy DE: 54L



Dane zamówienia

Numer katalogowy	091479 54L
GTIN	5711074099061
Klasa artykułu	04I

Opis

Wykonanie:

Ogrodniczki z regulowanymi szelkami i paskiem.

- **kieszonka wewnętrzna zapinana na rzep**
- **kieszonka na piersi z kontrastowym kolorem z patką oraz zintegrowaną kieszonką na sztyft i komórkę.**

Mascot® UNIQUE.Ergonomiczna linia odzieży roboczej z przemysłowymi szczegółami obejmuje szeroką gamę produktów w różnych kolorach, rozmiarach i jakościach materiału. Szczególnie wytrzymała dzięki potrójnym szwom. Zintegrowane elementy odblaskowe zapewniają lepszą widoczność.

Opis:

Ergonomiczny fason z formowanymi nogawkami i wzmocnionymi wstawkami po wewnętrznej stronie nogawki i w kroku.

- **zapięcie na zamek w kroku**
- **kieszonka przednia i wzmocnione kieszonki na pośladkach**
- **kieszonki na nogawkach z kieszonką na telefon, klapką i przykrytymi zatrzaskami**
- **boczne kieszonki i kieszonki na miarę**
- **kieszonki na kolanach wzmocnione CORDURA® z patką. Dojście do ochrony kolana od góry**
- **certyfikat wg EN 14404 razem z ochraniaczami na kolana nr 091809.**

wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach, rozmiarach i jakościach materiału. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.

Ogrodniczki w kombinacji kolorystycznej **granat / bławatek** pod nr 091477.

skład tkaniny: 35% bawełny

skład tkaniny: 65% poliestru

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 270 g/m²

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

odzież standardowa: Standard UV 801

pranie: Pranie kolorowe w 60 #

Opis techniczny

skład tkaniny	35% bawełny
skład tkaniny	65% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny	270 g/m ²
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
odzież standardowa	Standard UV 801
pranie	Pranie kolorowe w 60 #
pranie	Nadaje się do pralni przemysłowych
kolor	bławatkowy / granat