



WOHX 08T302 prawe, W00, Gatunek: K10

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268905 K10
GTIN	4047109056442
Klasa artykułu	24T

Opis

WOHX 08T302 prawe K10 Gatunek: K10

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 200 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 300 - 500 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	K
Gatunek	K10
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	300 - 500 m/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie dodatkowe	N

Warunki skrawania	ciągłe
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOHX 08T302 R
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W00
kąt natarcia	20 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia