


**WOHX 100504 prawe, W01, Gatunek: P25M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268906 P25M
GTIN	4047109057463
Klasa artykułu	24T

Opis

WOHX 100504 prawe P25M Gatunek: P25M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Gatunek	P25M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie dodatkowe	M
promień naroża	0,4 mm

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOHX 100504 R
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W01
kąt natarcia	6 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia