


**WOHX 05T302 lewe, W01, Gatunek: P25M****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 268912 P25M |
| GTIN | 4047109056718 |
| Klasa artykułu | 24T |

Opis

WOHX 05T302 lewe P25M Gatunek: P25M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

| | |
|---|-------------------|
| posuw f | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| Warunki skrawania | lekko nieciągłe |
| Zastosowanie dodatkowe | M |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 120 - 300 m/min |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe | 120 - 180 m/min |
| Gatunek | P25M |
| promień naroża | 0,2 mm |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 1,5 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Zastosowanie główne | P |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOHX 05T302 L |
| liczba wymian/ostrzy | 3 |
| Atrybut nazwy produktu | W01 |
| kąt natarcia | 6 stopni |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |