

 KOMET**TOHX 140305 lewe, W30, Gatunek: BK8425****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268884 BK8425
GTIN	4047109180185
Klasa artykułu	24T

**Opis**

TOHX 140305 lewe BK8425 Gatunek: BK8425

Łamacz wiórów: G12

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 260 m/minprędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 120 - 160 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	120 - 160 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Gatunek	BK8425
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 260 m/min
Zastosowanie dodatkowe	M

Łamacz wiórów	G12
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
promień naroża	0,5 mm
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 140305 L
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W30
kąt natarcia	12 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia