



WOHX 060302 lewe, W00, Gatunek: P25M

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268915 P25M
GTIN	4047109055766
Klasa artykułu	24T

Opis

WOHX 060302 lewe P25M Gatunek: P25M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Zastosowanie dodatkowe	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Zastosowanie główne	P
Gatunek	P25M

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOHX 060302 L
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W00
kąt natarcia	12 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia