


**DOHT 11T304 prawe, W60, Gatunek: K10**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268856 K10
GTIN	4047109064744
Klasa artykułu	24T

**Opis**

DOHT 11T304 prawe K10 Gatunek: K10

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 200 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 300 - 500 m/min

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	200 m/min
Zastosowanie główne	K
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	300 - 500 m/min
Zastosowanie dodatkowe	N
Gatunek	K10
Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DOHT 11T304 R
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	W60
kąt natarcia	12 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia