


DOHT 11T304 lewe, W60, Gatunek: K10

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268858 K10
GTIN	4047109064669
Klasa artykułu	24T

Opis

DOHT 11T304 lewe K10 Gatunek: K10

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 200 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 300 - 500 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	K
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 m/min
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	300 - 500 m/min
Zastosowanie dodatkowe	N
Gatunek	K10

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DOHT 11T304 L
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	W60
kąt natarcia	12 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia