


TOHX 090204 neutralne, W30, Gatunek: P25M

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 268887 P25M |
| GTIN | 4047109036826 |
| Klasa artykułu | 24T |

Opis

TOHX 090204 neutralne P25M Gatunek: P25M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

| | |
|---|-------------------|
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Warunki skrawania | lekko nieciągłe |
| posuw f | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe | 120 - 180 m/min |
| Zastosowanie główne | P |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 120 - 300 m/min |
| Materiał ostrza | HM |
| Gatunek | P25M |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Zastosowanie dodatkowe | M |
| Seria | Wytaczaki |
| Seria | Noże |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TOHX 090204 N |
| Atrybut nazwy produktu | W30 |
| kąt natarcia | 0 stopni |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | wersja neutralna, |