


DOHT 070202 prawe, W60, Gatunek: BK6425

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268855 BK6425
GTIN	4047109225251
Klasa artykułu	24T

Opis

DOHT 070202 prawe BK6425 Gatunek: BK6425

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 100 - 180 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	100 - 180 m/min
Gatunek	BK6425
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm

Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DOHT 070202 R
Atrybut nazwy produktu	W60
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
kąt natarcia	12 stopni