

**DOHT 070202 neutralne, W79, Gatunek: BK6425****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268859 BK6425
GTIN	4047109225336
Klasa artykułu	24T

**Opis**

DOHT 070202 neutralne BK6425 Gatunek: BK6425

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 100 - 180 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Gatunek	BK6425
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	100 - 180 m/min
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,

Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DOHT 070202
Atrybut nazwy produktu	W79
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,
kąt natarcia	12 stopni