


**WOHX 10T304 lewe, W00, Gatunek: P25M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268921 P25M
GTIN	4047109056480
Klasa artykułu	24T

Opis

WOHX 10T304 lewe P25M Gatunek: P25M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie dodatkowe	M
Gatunek	P25M
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe

Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOHX 10T304 L
Atrybut nazwy produktu	W00
kąt natarcia	6 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia