


**WOHX 10T304 lewe, W00, Gatunek: P25M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268922 P25M
GTIN	4047109056510
Klasa artykułu	24T

**Opis**

WOHX 10T304 lewe P25M Gatunek: P25M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Gatunek	P25M
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	lekko nieciągłe

promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOHX 10T304 L
Atrybut nazwy produktu	W00
kąt natarcia	12 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia