

**WOHX 080402 prawe, W01, Gatunek: BK6425****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268902 BK6425
GTIN	4047109224179
Klasa artykułu	24T

Opis

WOHX 080402 prawe BK6425 Gatunek: BK6425

Łamacz wiórów: G12

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
Gatunek	BK6425
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
Łamacz wiórów	G12
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie dodatkowe	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOHX 080402 R
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W01
kąt natarcia	12 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia