

**TOGX 06T102 neutralne, W57, Gatunek: BK8430****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268863 BK8430
GTIN	4047109201484
Klasa artykułu	24T

Opis

TOGX 06T102 neutralne BK8430 Gatunek: BK8430

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie dodatkowe	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
Gatunek	BK8430

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOGX 06T102
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W57
kąt natarcia	14 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia