

**WOHX 060302 prawe, W00, Gatunek: BK6425****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268897 BK6425
GTIN	4047109225664
Klasa artykułu	24T

Opis

WOHX 060302 prawe BK6425 Gatunek: BK6425

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
Zastosowanie dodatkowe	M
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	BK6425
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOHX 060302 R
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W00
kąt natarcia	6 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia