

**TOHX 090202 prawe, W30, Gatunek: BK6425****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268874 BK6425
GTIN	4047109225015
Klasa artykułu	24T

**Opis**

TOHX 090202 prawe BK6425 Gatunek: BK6425

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
Gatunek	BK6425
promień naroża	0,2 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza &nbsp;	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Zastosowanie dodatkowe	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 090202 R
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W30
kąt natarcia	12 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia