

**TOHX 140305 prawe, W30, Gatunek: BK6425****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268876 BK6425
GTIN	4047109225169
Klasa artykułu	24T

**Opis**

TOHX 140305 prawe BK6425 Gatunek: BK6425

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie dodatkowe	M
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 300 m/min
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
promień naroża	0,5 mm
Gatunek	BK6425

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a <sub>p</sub>	0,5 - 1,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 140305 R
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W30
kąt natarcia	12 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia