


TOHX 090202 prawe, W30, Gatunek: K10

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268874 K10
GTIN	4047109061866
Klasa artykułu	24T

Opis

TOHX 090202 prawe K10 Gatunek: K10

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 200 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 300 - 500 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 m/min
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	K
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	300 - 500 m/min
Gatunek	K10

Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie dodatkowe	N
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 090202 R
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W30
kąt natarcia	12 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia