

**TOHX 06T102 lewe, W30, Gatunek: BK6425****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268877 BK6425
GTIN	4047109224636
Klasa artykułu	24T

Opis

TOHX 06T102 lewe BK6425 Gatunek: BK6425

Łamacz wiórów: G06

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	P

Gatunek	BK6425
Łamacz wiórów	G06
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Zastosowanie dodatkowe	M
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 06T102 L
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W30
kąt natarcia	6 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia