

**TOHX 06T102 lewe, W30, Gatunek: BK8425****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268878 BK8425
GTIN	4047109179653
Klasa artykułu	24T

Opis

TOHX 06T102 lewe BK8425 Gatunek: BK8425

Łamacz wiórów: G12

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 260 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 160 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	BK8425
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 160 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	G12
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie dodatkowe	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 260 m/min

posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
głębokość skrawania a _p	0,5 - 1,5 mm
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	P
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 06T102 L
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W30
kąt natarcia	12 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia