



Ogrodniczki Newark, czarne, Rozmiar odzieżowy DE: 62



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 091591 62 |
| GTIN | 5707209833761 |
| Klasa artykułu | 04I |

Opis

Wykonanie:

Ogrodniczki z regulowanymi szelkami i paskiem.

- **kieszonka wewnętrzna zapinana na rzep**
- **kieszenie na piersiach z klapką i 2 przykrytymi zatrzaskami**
- **regulowane na wysokość kieszenie na ochraniacze na kolana**
- **certyfikacja wg EN 14404 wraz w ochraniaczem na kolana nr 091809.**

Mascot® INDUSTRY. Klasyczna przemysłowa linia odzieży roboczej, jednokolorowa z kontrastowymi szwami. Szczególnie solidna i wytrzymała dzięki potrójnym szwom. Zaprojektowana do pralni przemysłowych. Dostępne w różnych kolorach i jakościach materiału.

Opis:

Ergonomiczny fason z formowanymi nogawkami.

- **zapięcie na rzep w kroku**
- **kieszenie przednie oraz na pośladkach z klapką i 2 przykrytymi zatrzaskami**
- **kieszenie na nogawkach z klapką i 2 przykrytymi zatrzaskami**
- **wzmocniona kieszonka na miarkę.**

wskazówka:

Wielk. 46L-56L dla małych rozmiarów. **Wielk. 46S-56S** dla skróconych rozmiarów.

Ogrodniczki w **bławatkowej** wersji pod nr 091592.

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach, rozmiarach i jakościach materiału. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Rozmiar odzieżowy DE | 62 |
| Seria | INDUSTRY |
| Rodzaj | męskie |
| skład tkaniny | 65% poliestru |
| skład tkaniny | 35% bawełny |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 270 g/m ² |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 |
| odzież standardowa | Standard UV 801 |
| pranie | Pranie kolorowe w 60 # |
| pranie | Nadaje się do pralni przemysłowych |
| kolor | czarne |
| norma | EN 14404 |
| Rodzaj produktu | Ogrodniczki |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Ochroniacze na kolana Waterloo 1 para Typ KNEE | 091809 KNEE |
|--|-------------|