

Garant**Zestaw szczypiec dla elektroników 3-elementowy, liczba szczypiec: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	700157 3
GTIN	4045197976451
Klasa artykułu	71A

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie obrobione, smukły kształt. Ostrza hartowane indukcyjnie (62-64 HRC), szczęki z gładką powierzchnią chwytłą. Bezodblaskowa, matowa powierzchnia z wpuszczanym przegubem i zagłębioną równo z powierzchnią śrubą. Podwójne, wymienne sprężyny do łatwiejszej obsługi. **Tulejki chwytne 2K** z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki. **Nadają się do ESD.** Ostrza precyzyjnie szlifowane.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa obrabiana precyzyjnie na obrabiarkach CNC.

w dostawie::

1 boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych nr 726250 (spiczasta końcówka): wielk. 125

1 boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych nr 726210 (normalna końcówka): wielk. 125

1 szczypce szpiczaste do elektroniki nr 727170: Wielk. 140

Przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

Opis techniczny

liczba szczypiec	3
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
skos ostrza	Bez bocznego skosu ostrza
skos ostrza	drobny boczny skos ostrza
materiał	Specjalna stal narzędziowa
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne

Aksesoria

Pudełka systemowe Typ 3	630315 3
Boczne szczypce tnące do elem. elektr., główka normalna Długość całkowita 125 mm	726210 125
Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, główka spiczasta Długość całkowita 125 mm	726250 125
Szczypce igłowe do elektroniki Długość całkowita 140 mm	727170 140