

**Garant**

**Boczne szczypce tnące do elem. elektr., mała główka, FW, Długość całkowita: 125mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	726170 125
GTIN	4045197976468
Klasa artykułu	71B

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie obrobione, smukły kształt. Ostrza hartowane indukcyjnie (62-64 HRC). Bezodblaskowa, matowa powierzchnia z wpuszczanym przegubem i zagłębioną równo z powierzchnią śrubą. Podwójne, wymienne sprężyny do łatwiejszej obsługi. **2-komponentowy** uchwyt z materiału przewodzącego. **Spełniają wymagania ESD.** Ostrza precyzyjnie szlifowane.

**Materiał:**

Specjalna stal narzędziowa obrabiana precyzyjnie na obrabiarkach CNC.

**Opis techniczny**

do cięcia drutu miedzianego do Ø	0,2 - 1,2 mm
szerokość główki	10 mm
długość robocza	10 mm
długość całkowita	125 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
skos ostrza	Łysinka
Atrybut nazwy produktu	FW
Rodzaj produktu	Szczypce tnące

