

Garant**Boczne szczypce tnące do elem. elektr., główka normalna, SFW, Długość całkowita: 125mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	726215 125
GTIN	4045197976499
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie obrobione, smukły kształt. Ostrza hartowane indukcyjnie (62-64 HRC). Bezodblaskowa, matowa powierzchnia z wpuszczanym przegubem i zagłębioną równo z powierzchnią śrubą. Podwójne, wymienne sprężyny do łatwiejszej obsługi. **2-komponentowy** uchwyt z materiału przewodzącego. **Spełniają wymagania ESD.** Ostrza precyzyjnie szlifowane.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa obrabiana precyzyjnie na obrabiarkach CNC.

Opis techniczny

długość robocza	11,5 mm
do cięcia drutu miedzianego do Ø	0,2 - 1,6 mm
szerokość główki	12 mm
długość całkowita	125 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
skos ostrza	Bardzo drobny boczny skos ostrza
Atrybut nazwy produktu	SFW
Rodzaj produktu	Szczypce tnące

