

Garant

**Boczne szczypce tnące do elem. elektr., główka spiczasta, szczęki wklęsłe, KW,
Długość całkowita: 125mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	726255 125
GTIN	4045197976611
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie obrobione, smukły kształt. Ostrza hartowane indukcyjnie (62-64 HRC). Bezodblaskowa, matowa powierzchnia z wpuszczanym przegubem i zagłębioną równo z powierzchnią śrubą. Podwójne, wymienne sprężyny do łatwiejszej obsługi. **2-komponentowy** uchwyt z materiału przewodzącego. **Spełniają wymagania ESD.** Ostrza precyzyjnie szlifowane.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa obrabiana precyzyjnie na obrabiarkach CNC.

Opis techniczny

do cięcia drutu miedzianego do Ø	0,1 - 1 mm
długość robocza	10 mm
szerokość główki	10 mm
długość całkowita	125 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
skos ostrza	Bez łysinki
Atrybut nazwy produktu	KW
Rodzaj produktu	Szczypce tnące

