

**Garant****Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, główka spiczasta, KW,  
Długość całkowita: 125mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	726250 125
GTIN	4045197976604
Klasa artykułu	71B

## Opis

### Wykonanie:

Precyzyjnie obrobione, smukły kształt. Ostrza hartowane indukcyjnie (62-64 HRC). Bezodblaskowa, matowa powierzchnia z wpuszczanym przegubem i zagłębioną równo z powierzchnią śrubą. Podwójne, wymienne sprężyny do łatwiejszej obsługi. **2-komponentowy** uchwyt z materiału przewodzącego. **Spełniają wymagania ESD.** Ostrza precyzyjnie szlifowane.

### Materiał:

Specjalna stal narzędziowa obrabiana precyzyjnie na obrabiarkach CNC.

## Opis techniczny

długość całkowita	125 mm
długość robocza	10 mm
do cięcia drutu miedzianego do Ø	0,1 - 1 mm
szerokość główki	10 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
skos ostrza	Bez łysinki
Atrybut nazwy produktu	KW
Rodzaj produktu	Szczypce tnące

