

**Garant****Młotek z wkładkami gumowymi, czarny, Ø obudowy / materiał obudowy: 50Gmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	752500 50G
GTIN	4045197977403
Klasa artykułu	71D

**Opis****Wykonanie:**

Młotki z miękkimi obuchami z tłumieniem odbicia i wyjmowanymi wkładkami funkcyjnymi do stosowania jak normalny młotek. Stabilna, dwuczęściowa obudowa z precyzyjnego odlewu z wysokiej jakości ulepszonej stali. Wkładki można łączyć i wymieniać. Z trzonkiem z drewna hikory amerykańskiej, lakierowany.

**Zastosowanie:**

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

**Część zamienna:**

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 752530 oraz wkładki wymienne pod nr 752540 – 752560.

**Opis techniczny**

długość całkowita	380 mm
Ø robocza obuchów	50 mm
masa bez obuchów	785 g
długość trzonka	310 mm
długość bijaka z obuchami	138 mm
kolor	czarny
bezodrzutowe	tak
możliwość łączenia wkładek	tak

Rodzaj produktu

Młotek

**Akcesoria**

Wkładka gumowa, miękka do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 50

752540 50

Wkładka z tworzywa sztucznego, średnio twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 50

752550 50

Hikorowe trzonki do młotków do Ø obudowy 50 mm

752530 50

Wkładka nylonowa, twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 50

752560 50