

Garant**Młotek z wkładkami gumowymi, czarny, Ø obudowy / materiał obudowy: 40Gmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	752500 40G
GTIN	4045197976598
Klasa artykułu	71D

Opis**Wykonanie:**

Młotki z miękkimi obuchami z tłumieniem odbicia i wyjmowanymi wkładkami funkcyjnymi do stosowania jak normalny młotek. Stabilna, dwuczęściowa obudowa z precyzyjnego odlewu z wysokiej jakości ulepszonej stali. Wkładki można łączyć i wymieniać. Z trzonkiem z drewna hikory amerykańskiej, lakierowany.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 752530 oraz wkładki wymienne pod nr 752540 – 752560.

Opis techniczny

długość całkowita	330 mm
Ø robocza obuchów	40 mm
masa bez obuchów	418 g
długość bijaka z obuchami	116 mm
długość trzonka	275 mm
kolor	czarny
bezodrzutowe	tak
możliwość łączenia wkładek	tak

Rodzaj produktu

Młotek

Akcesoria

Wkładka nylonowa, twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 40

752560 40

Wkładka z tworzywa sztucznego, średnio twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 40

752550 40

Wkładka gumowa, miękka do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 40

752540 40

Hikorowe trzonki do młotków do Ø obudowy 40 mm

752530 40