



Młotki z wymiennymi obuchami z tworzywa sztucznego (czerwone), Ø obudowy / materiał obudowy: 40G mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	752510 40G
GTIN	4045197977007
Klasa artykułu	71D

Opis

Wykonanie:

Bezodrzutowy młotek z wyjmowanymi wkładkami funkcyjnymi do stosowania jak normalny młotek. Stabilna, dwuczęściowa obudowa z precyzyjnego odlewu z wysokiej jakości ulepszonej stali. Wkładki można łączyć i wymieniać. Z trzonkiem z drewna hikory amerykańskiej, lakierowany.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

wskazówka:

Trzonek zamienny pod nr 752530 oraz wkładki wymienne pod nr 752540–2560.

długość bijaka z obuchami: 116 mm

Ø robocza obuchów: 40 mm

długość trzonka: 275 mm

długość całkowita: 330 mm

masa bez obuchów: 418 g

Opis techniczny

Ø robocza obuchów	40 mm
długość bijaka z obuchami	116 mm
masa bez obuchów	418 g
długość trzonka	275 mm
długość całkowita	330 mm

bezdrzutowe	tak
możliwość łączenia wkładek	tak

Aksesoria

Zamienne trzonki hikorowe do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 40	752530 40
Wkładka gumowa, czarna, miękka do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 40	752540 40
Wkładka z tworzywa sztucznego, czerwona, średnio twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 40	752550 40
Wkładka nylonowa, naturalny kolor, twarda do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 40	752560 40